



## LÜSTER SCHWARZ

Flüssiges Gold und metallische Luster haben eine kolloidale Form und eine dunkelbraune Farbe; sie enthalten gelöste Metalle als Hauptbestandteil.

### VORBEREITUNG - ANWENDUNG - BRANDUNG

Die Produkte müssen mit Verdünnung # 28271 in Bereichen von 5% bis 15% verdünnt werden.

Sie sind hauptsächlich mit Pinsel auf Steingut, Glas und Porzellan aufgetragen. Airbrush-Anwendung nur für den professionellen Gebrauch. Diese Anwendung sollte immer auf verglasten Objekten erfolgen; gründlich reinigen und sollte frei von Feuchtigkeit gehalten werden.

Brenntemperaturen:

Glas: 500 ° -600 ° C (Orton Kegel 022-021)

Steingut: 690 ° -700 ° C (Orton Kegel 018) < br> Porzellan: 750 ° -815 ° C (Orton Konus 017-015)

Lassen Sie Gegenstände vor dem Brennen mehrere Stunden in einem staubfreien, warmen Raum trocknen.

**Farbe / Größe**

**10 GR**

**25 GR**

Schwarz

28268

28269