



LUSTRO RAME

L'oro ed i lustri sono liquidi, con l'aspetto di lacca e colore marrone scuro: contengono come componente essenziale metalli in forma disciolta.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

I prodotti debbono essere diluiti con diluente HTL 199 in percentuali variabili dal 5% al 15%.

Si applicano principalmente a pennello su oggetti di porcellana, vetro e ceramica. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

L'applicazione si effettua sempre su oggetti smaltati e già cotti, ben puliti e senza tracce di umidità.

Temperature di cottura:

Vetro: 500°- 600°C (cono Orton SSB 022-021)

Ceramica: 690°- 700°C (cono Orton SSB 018)

Porcellana: 750°- 815°C (cono Orton SSB 017-015)

N.B: Prima della cottura gli oggetti devono essere lasciati ad essiccare per alcune ore in locali caldi e senza polvere.

COLORI

Colore / Dimensione

2 GR

5 GR

25 GR

Rame	28243	28241	28242
------	-------	-------	-------