



LUSTRE VIOLET

L'or liquide et les lustres métalliques ont une forme colloïdale et ont une couleur brun foncé; ils contiennent des métaux dissous en tant que composant principal.

PRÉPARATION - APPLICATION - CUISSON

Les produits doivent être dilués avec le diluant # 28271 dans une gamme de 5% à 15%.

Ils sont principalement appliqués au pinceau sur la faïence, le verre et la porcelaine. Application aérographe pour usage professionnel seulement. Cette application doit toujours être sur des objets vitrés; Nettoyer à fond et conserver sans humidité.

Températures de cuisson:

Verre: 500 ° -600 ° C (Orton cone 022-021)

Faïence: 690 ° -700 ° C (Orton cône 018) < br> Porcelaine: 750 ° -815 ° C (Orton cone 017-015)

Avant la cuisson, laissez sécher les objets dans une pièce chaude et sans poussière pendant plusieurs heures.

Couleur / Taille

10 GR

25 GR

Violet

28259

28260