



MOULE EN PLÂTRE - SPHÈRE

Moule en plâtre en forme de sphère conçu pour la réalisation d'objets creux en céramique, utilisable aussi bien en coulage (barbotine, argiles liquides ou SlipFast) qu'en pressage avec argile plastique. Sa conception permet une production efficace et répétitive : les petits diamètres permettent d'obtenir deux sphères par cycle, tandis que les grands formats n'en produisent qu'une seule. Idéal pour la fabrication en série de boules de Noël, éléments décoratifs et objets en céramique artistique.

Caractéristiques clés

- Moule en plâtre pour objets sphériques creux
- Utilisable en coulage et en pressage
- Production en série simple et régulière
- Deux cavités pour petits diamètres, une pour grands
- Adapté à la céramique artistique et décorative

Spécifications techniques

- Matériau : plâtre spécial pour coulage
- Forme : sphère
- Techniques compatibles : coulage et pressage
- Cavités : 2 (petits diamètres) / 1 (grands diamètres)

SKU F008159

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Coulage (barbotine / Slipfast)

- Diluer avec de l'eau jusqu'à la viscosité souhaitée.
- Verser dans le moule jusqu'au bord et compléter si nécessaire.
- Laisser agir 10 à 30 minutes selon l'épaisseur.
- Vider l'excédent liquide (réutilisable après filtration) et laisser s'égoutter.
- Ouvrir le moule et retirer la pièce encore travaillable.
- Laisser sécher 12 à 24 heures, puis cuire ou décorer.

Pressage (argile plastique)

- Utiliser une argile de consistance plastique.
- Presser l'argile dans le moule de manière uniforme.
- Bien compacter en évitant les bulles d'air.
- Retirer l'excédent et lisser les bords.
- Laisser reposer quelques minutes.
- Ouvrir le moule et démouler la pièce encore travaillable.
- Laisser sécher complètement avant finition et cuisson.

SPECIFICHE

SKU	Taille
47354	ø 60 MM
47353	ø 70 MM
47352	ø 85 MM
47770	ø 100 MM
47771	ø 150 MM

SKU	Taille
47772	ø 200 MM
47773	ø 250 MM
47774	ø 300 MM
47775	ø 350 MM
47776	ø 400 MM